Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.421.5453.0

Flachleitungsadapter BST14I2I B1HZB GN01

gesis® NRG Flachleitungsadapter BST14i2; Farbe der Kodierung: Grün; 50 V; 3 A; IP20; zum Abgriff des SELV Signals der Kombi-Flachleitung BASIC+KNX mit geschirmtem Bus; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; keine Schirmkontaktierung; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 mit Schirm.



Art. Nr.	93.421.5453.0
EAN	4049088357190
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung Code	ja
Polkennzeichnung	1+, 2-
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)

Ausführung

Ausführung	Abgriff

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,103 kWh/St

Technische Zeichnung

