Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.420.5453.0

Flachleitungsadapter BST14I2A SI

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Bus geschirmt; Farbe: Schwarz; 50 V; 3 A; IP20; integrierte Zugentlastung für die Einspeisung mit Rundkabeln; Durchmesser: 5,9 bis 7,5 mm; Anschlussquerschnitt 0,5 bis 1,5 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5 mit Schirm.



Art. Nr.	93.420.5453.0
EAN	4049088357183
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung Code	ja
Polkennzeichnung	1+, 2-
Codierfarbe / Kontakteinsatz	grün
Gehäusefarbe	schwarz
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	1,5 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,5 mm²
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Abmantellänge	25 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Mitteleinspeisung

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,095 kWh/St

Technische Zeichnung

