Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.040.0711.0

IP-Switch WIENET SFP G MM FP



Art. Nr.	83.040.0711.0
EAN	4049088401626
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C
Datenrate (Mbps)	1250
Wellenlänge (nm)	1310
Lichtquelle	FP
Media Type	Multi-Mode
Tx Leistung (dBm)	-9...-1 @ 50/125 or 62,5/125 µm fiber
Rx Empfindlichkeit (dBm)	-19
Linkbudget	10
Sättigung (dBm)	-1
Reichweite	2000 m

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
F0.000.0053.8	Zubehör Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET	