Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.7900.0

Steckerkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM

RST20i3/2 Crimpkontakt, Stecker, 20A, für Leiterquerschnitt 1,5 mm²/AWG1



Art. Nr.	05.544.7900.0
EAN	4049088155871
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen


Technische Daten


Technische Daten


Nennquerschnitt	1,5 mm²
Bauart	Crimpkontakte für 2-/3-polig
Bauartvariante	Stecker

Technische Zeichnung

Schnitt A-A:
section A-A:








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

M 1:1
Scale



Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

ⓐ					
05.545.4600.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
05.544.8000.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
05.544.7900.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
05.544.7800.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	Ød$_i$	ØD$_a$

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: 96.132.2053.1	Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab 5:1	Werkstoff und Oberfläche: ⓐ CuZn Ag	2011	Tag	Name	Zeichnung Nr. T 05.544.7821.0 01K	Index b
	/			Entworfen	28.11.	Ritter		
	/			Geprüft	-	-		
	/	Vol. mm³	Oft. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
b	30.01.2012/	wieland Elektrische Verbindungen		Benennung STECKERKONTAKT RST2012/3 male contact mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm ⓑ				
a	13.12.2011/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

0554782\1001K_2 CADM2031 Filter 2012-02-01T09:32:19 1:1.000