Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.122.9000.0

Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM

RST20i3/2 Crimpkontakt, Buchse, 20A, für Leiterquerschnitt 1,0 mm²/AWG17



Art. Nr.	02.122.9000.0
EAN	4049088155819
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen


Technische Daten


Technische Daten


Nennquerschnitt	1 mm²
Bauart	Crimpkontakte für 2-/3-polig
Bauartvariante	Buchse

Technische Zeichnung

Schnitt/section A-A








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

	Teile-Nr. Part-No.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	ϕ_i	ϕ_a
(a)	02.122.9300.0	4,0qmm	ohne/without	2,85 mm	3,9 mm
	02.122.9200.0	2,5qmm	1 Rille/chamfer	2,35 mm	3,6 mm
	02.122.9100.0	1,5qmm	ohne/without	1,90 mm	3,0 mm
	02.122.9000.0	0,75 - 1,0qmm	1 Rille/chamfer	1,75 mm	2,6 mm



M/scale 1:1

Freitoleranz nach | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: 96.131.2053.1 | Bl.: 1 von 1

	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2011	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 02.122.9021.0 01K	Index b
	/	5:1	CuZn (a)		Entworfen	29.11.	Ritter			
	/		Ag		Geprüft	-	-			
	/	Vol. mm³	Oft. mm³		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
b	30.01.2012/	wieland Elektrische Verbindungen								
a	13.12.2011/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

Benennung

BUCHSENKONTAKT RST2012/3 (b)

female contact

mit Crimpkontakt/with crimpcontact/ 0,75 - 4,0 qmm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11 12 1

02122902100K_2 CADM2031 Filter 2012-02-01T09:32:50 1:000