产品认证证书

证书编号：CQC17003164457

申请人名称及地址

Wieland Electric GmbH

Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

制造商名称及地址

Wieland Electric GmbH

Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

生产企业名称及地址

Wieland Electric GmbH(V026435)

Neuerbstrasse 13 96052 Bamberg Germany

产品名称和系列、规格、型号

电连接器

见附件

产品标准和技术要求

GB/T34989-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462222-2011 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2019 年 04 月 23 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 03 月 17 日

主任：

中国质量认证中心

中国 . 北京 . 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

C 0144775

PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC17003164457

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Wieland Electric GmbH

Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Wieland Electric GmbH

Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Wieland Electric GmbH (V026435)

Neuerbstrasse 13 96052 Bamberg Germany

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Electrical Connector

See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T34989-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462222-2011 .

Valid from: Apr.23,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Mar.17,2017

President: _____

Lu Mei

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE 中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

http://www.cqc.com.cn

C 0144775

附录：　　第 1 页 共 2 页

产品认证证书

证书编号：CQC17003164457　　纸号：144775

系列命名规则：

GST 18i 系列
20A　250/400V　无分断能力　不带联锁　无负载 2000 次操作循环　5T70
污染等级 2　灼热丝 850℃　针焰 30s　球压 125℃　PTI175

系列命名如下：

GST18i　3　S　B1　Z　R1　S　WS
(1)　(2)　(3)　(4)　(5)　(6)　(7)　(8)

1	系列	GST18i	GST18i
2	芯数	3	3 芯
		4	4 芯
		5	5 芯
3	连接方式	S	螺钉（螺纹）
		F	弹簧（无螺纹）
		L	PCB 锡焊
4	插针类型	Bx	母头（x=1 或 2 没有含义）
		Sx	公头（x=1 或 2 没有含义）
5	连接器/导线固定方式	Z	带减应力外壳
		V	垂直安装
		H	水平安装
		空白	扣嵌入式面板安装 或 穿孔螺钉固定安装
6	线缆外径/板端要求	R1	接线线缆外径有要求
		空白	无要求
		RV	板端厚度 0.5-1.5mm
		REV	板端厚度 1.5-2.5mm
7	/	空白	无有含义
		S	无有含义
8	颜色	WS	白色
		SW	黑色

主任：

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC17003164457　　纸号：144775

		GRxx	灰色
		TRxx	番茄红
		RTxx	橙红
		BRxx	棕色
		PBxx	浅蓝
		GNxx	绿色
		TBxx	蓝绿色
		BLxx	淡蓝
		备注	xx=00~09，没有含义

主任：

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn