
fiche produit

article n° Z7.268.0327.0

peigne de connexion IVB WKF 1,5- 3



article n°	Z7.268.0327.0
EAN	4015573732018
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations


ATEX


données techniques


général

couleur	jaune
dimension de la grille	4,2 mm
nombre de bornes pontées	3
type de montage	enfichable
isolé	oui
version	connecteur transversal

dessin technique







Weitere Daten siehe Katalog
/further data see catalog

ⓐ

Teile-Nummer /part-number	Typ /type	Polzahl /pole	Länge L /length L	Farbe Isolierung /colour insulation
Z7.268.0227.0	IVB WKF 1,5- 2	2	7,0	gelb
Z7.268.0327.0	IVB WKF 1,5- 3	3	11,2	
Z7.268.0427.0	IVB WKF 1,5- 4	4	15,4	
Z7.268.0527.0	IVB WKF 1,5- 5	5	19,6	
Z7.268.1027.0	IVB WKF 1,5-10	10	40,6	
Z7.268.2027.0	IVB WKF 1,5-20	20	82,6	rot

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	09.11.2004	Schmitt J.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T Z7.268.0227.0 1K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	08.02.2023 /

Änderung / Revision

wieland

Type: IVB WKF 1,5- ...

Benennung/Title: Verbindungsstecker
insulated jumper bar

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2023-02-08 13:26:06 1.000