fiche produit

article n° 07.201.5227.6

peigne de connexion VB WRT 120/ 2



article n°	07.201.5227.6
EAN	4049088261053
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	argent
nombre de bornes pontées	2
type de montage	vissable
isolé	non
version	connecteur transversal
tension nominal	1000 V
version testée à l'explosion "Ex e"	non
contact de sécurité	non

dessin technique



Teilenummer part number	Typ type	für for	L	B	H	d	a	b
07.201.1227.6	VB WRT 35/2	WRT 35	42	15	3	7	7,5	34,5
07.201.3227.6	VB WRT 70/2	WRT 70	57	20	3	9	12,5	44,5
07.201.5227.6	VB WRT 120/2	WRT 120	77	30	4	11	17,5	59,5
07.201.7227.6	VB WRT 185/2	WRT 185	95	40	4	13,5	20,0	75,0
07.201.9227.6	VB WRT 300/2	WRT 300	95	40	5	17,5	20,0	75,0

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: 56.1xx.1055.0

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

2014

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.05.	Schmitt J.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 07.201.1227.6 01K

Index

Maßstab/Scale: %

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Off./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
www.wieland-electric.com

Type: VB
WRT ../2

Benennung/Title:
VERBINDUNGSSTEG
für Reihenklemmen WRT.. , 2-polig
Jumper bar f. terminal blocks WRT.. , 2-poles

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -E- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -E- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

OU-MEE-01/14 -

07201122761K_2 CADM3029 Schmitt 2014-05-07T09:57:02 1.000