fiche produit

article n° 07.312.6955.0

plaque d'extrémité APFN 2,5 D1/2/35



article n°	07.312.6955.0
EAN	4015573715851
unité de commande	10 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
type de plaque intermédiaire	non
force	1,5 mm
verrouillable	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
longueur	59,75 mm

dessin technique



Teile - Nr. part - number	Farbe colour	Typ type
07.312.6955.0	grau, ähnlich RAL 7032 grey, similar RAL 7032	APFN 2,5/D1/2/35
07.312.6955.6	blau, ähnlich RAL 5012 blue, similar RAL 5012	APFN 2,5/D1/2/35 BLAU
07.312.6955.7	grün, ähnlich RAL 6017 green,similar RAL 6017	APFN 2,5/D1/2/35 GRÜN
07.312.6955.9	orange, ähnl. RAL 2008 orange,similar RAL 2008	APFN 2,5/D1/2/35 ORANGE

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
Polyamid 666, UL 94 - V0		gezeichnet / drawn	26.08.	Schmitt J.	T	07.312.6955.0 01K	a
Farbe: siehe Tabelle		geprüft / checked	-	-			
colour: see chart	Maßstab/Scale 2:1	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	24.09.2007/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

fasis PRO
End plate

07312686550O1K_4 CADW1044 trescitan 2007-09-25T11:31:54 1.000

QU-PEM-08/91