
fiche produit

article n° 25.820.1053.0

connecteur PCB 8113 BFK /10 TOP



article n°	25.820.1053.0
EAN	4015573562158
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

dimension de la grille	5 mm
type de connexion	raccordement à ressort
processus de soudure	sans
conditionnement	boîte
nombre de pôles	10
marquage	oui
fixation	sans
sens d'accouplement avec le conducteur	180°

données techniques

section nominale	2,5 mm²
courant nominal	12 A
catégorie de surtension I	1000 V
catégorie de surtension II	400 V
catégorie de surtension III	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
longueur de dénudage	11 mm

données de connexion

section minimale du fil plein	0,14 mm²
section transversale maximale solide	2,5 mm²
section transversale minimale à brin fin	0,14 mm²
section maximale finement torsadée	2,5 mm²
longueur de dénudage	11 mm

données techiques UL/CSA


section transversale UL	22-12 AWG
tension UL	300 V
câblage de terrain actuel	12 A
câblage d'usine actuel	12 A
section transversale CSA	22-16 AWG
tension CSA	300 V
cSA actuel	12 A


autre


matériau isolant	thermo-plastique
couleur	gris
hauteur	15 mm
longueur	50 mm
profondeur	24,3 mm
matériau de la vis de serrage	sans
matériau de la base de contact	acier
surface de contact du matériau	Sn

dessin technique

Ausführung: 2-poig
version: 2-poles








gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

Ansicht X
view "X"



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	(L)	l_1	l_2	Typ type
25.820.0253.F	2	10	5	-	8113 BFK/ 2 TOP
25.820.0353.F	3	15	10	6,5	8113 BFK/ 3 TOP
25.820.0453.F	4	20	15	11,5	8113 BFK/ 4 TOP
25.820.0553.F	5	25	20	16,5	8113 BFK/ 5 TOP
25.820.0653.F	6	30	25	21,5	8113 BFK/ 6 TOP
25.820.0753.F	7	35	30	26,5	8113 BFK/ 7 TOP
25.820.0853.F	8	40	35	31,5	8113 BFK/ 8 TOP
25.820.0953.F	9	45	40	36,5	8113 BFK/ 9 TOP
25.820.1053.F	10	50	45	41,5	8113 BFK/10 TOP
25.820.1153.F	11	55	50	46,5	8113 BFK/11 TOP
25.820.1253.F	12	60	55	51,5	8113 BFK/12 TOP
25.820.1353.F	13	65	60	56,5	8113 BFK/13 TOP
25.820.1453.F	14	70	65	61,5	8113 BFK/14 TOP
25.820.1553.F	15	75	70	66,5	8113 BFK/15 TOP
25.820.1653.F	16	80	75	71,5	8113 BFK/16 TOP
25.820.1753.F	17	85	80	76,5	8113 BFK/17 TOP
25.820.1853.F	18	90	85	81,5	8113 BFK/18 TOP
25.820.1953.F	19	95	90	86,5	8113 BFK/19 TOP
25.820.2053.F	20	100	95	91,5	8113 BFK/20 TOP
25.820.2153.F	21	105	100	96,5	8113 BFK/21 TOP
25.820.2253.F	22	110	105	101,5	8113 BFK/22 TOP
25.820.2353.F	23	115	110	106,5	8113 BFK/23 TOP
25.820.2453.F	24	120	115	111,5	8113 BFK/24 TOP

.F Farbe: colour:
.0 grau/grey Bedruckung: schwarz printing: black
.7 grün/green Bedruckung: schwarz printing: black

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2009		
gezeichnet drawn	27.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No. T 25.820.0253.0 01K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

LP_STECKKLEMME
mit Federkraftanschluß, Rastermaß: 5mm
with spring clamp connection, pitch: 5mm

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91

25820025300IK_4 GADW2036 treschan 2009-08-27T10:29:04 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

These dimensions will be especially checked at delivery