fiche produit

article n° 92.050.1553.1

adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW



article n°	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
classe de protection (IP)	IP40
codage mécanique Code	oui
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur de codage / insert de contact	noir
couleur du boîtier	blanc
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	2,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de raccordement multifilaire	2,5 mm²
type de terminaison (câble rond)	connexion à vis
longueur de dégainage	100 mm
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	alimentation centrale

matériel

sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,754 kWh/St


dimensions


longueur	108,5 mm
largeur	61 mm
hauteur	47,6 mm


accessoires

article n°	type	description
06.502.5910.0	embout de tournevis TX 10x50	
06.502.6000.0	tournevis TX10	
99.681.0000.0	valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

dessin technique







M/scale 1:2

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2015	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.050.1553.1 01K Index a
	/		Farbe/colour: schwarz/black	gezeichnet drawn	21.1.	Ritter	
	/	Maßstab/Scale 1:1		geprüft checked	-	-	
	/			Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
	/	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/			Type	Benennung/Title		
a	13.05.2015/	wieland www.wieland-electric.com		GST1815A SI F7 SW	ANSCHLUSSDOSE junction box 5-po. f. Flachbandleitung/5 pole f. flat conductor		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							