Fiche produit

Article n° 07.413.6853.1

Plaque de support GST18 VERTEILER SW



Article n°	07.413.6853.1
EAN	4049088222498
Unité de commande	50 Pièce(s)


certificats/approbations


Données techniques


Données techniques

Longueur	62 mm
largeur	50 mm
Hauteur	8 mm
Couleur	noir
Description 1	Elément de montage
Description 2	pour l'interface de distribution

Dessin technique







07.413.6853.1	schwarz, ähnl. RAL9005 black, sim RAL9005
07.413.6853.0	weiss, ähnl. RAL 9003 white, sim. RAL9003
Teilenummer part number	Farbe colour

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 2
Sheet: 1 of 2

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	04.03.2019	Schmitt J.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Maßstab / Scale: 1:1

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 07.413.6853.0 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type:

Bennenung/Title:

TRAGPLATTE

für GST18

Carrier plate for GST18 series

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.