fiche produit

article n° 92.054.0458.0

connexion de périphériques GST18I5L S1H PB02

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

article n°	92.054.0458.0
EAN	4049088154263
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	L, N, PE, D1, D2

données de connexion

terminaison par pôle	1

version

version	mâle
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	à angle droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,042 kWh/St
traitement de surface	etamé

dimensions


longueur	24 mm
largeur	47,7 mm
hauteur	13 mm


accessoires


article n°	type	description
05.590.4556.0	verrouillage GST18 WS	
05.590.4556.1	verrouillage GST18 SW	


05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

dessin technique









© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / Vertraulich / confidentially / Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	31.10.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 92.054.0458.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: GST18I5L S1H PB02

Benennung/Title: STECKERTEIL
/male connector
250V AC 20A

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-10-31 11:02:08 1.000

01-QU-RD-32/21