fiche produit

article n° 92.257.6003.0

assemblage de câbles GST18I5KSB- 15 60TR01

gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate



article n°	92.257.6003.0
EAN	4049088288579
unité de commande	8 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
résistance de la continuité	68,8 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	10,1 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i5 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,721 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions


longueur totale	6 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

dessin technique





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) exampel (colour:tomato red)	Typ type
92.257.XX03.0	XX in dm-Schritten	92.257.1003.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15 10TR01
U2.257.XX03.0	XX in m-Schritten	U2.257.1203.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: x

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.10.	Dütsch T.
geprüft checked	-	-
Norm gepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.257.0503.0 01K
Index: a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	16.11.2015/	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1815 KSB- 15 ..TR01

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse / female connector - fr. Ende / free end
Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm