fiche produit

article n° 92.207.1003.2

# assemblage de câbles GST18I4KSB- 15 10WS

gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



| | |
|---|---|
| article n° | 92.207.1003.2 |
| EAN | 4049088326592 |
| unité de commande | 50 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 11,8 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | 2, N, PE, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc |

**version**

| | |
|---|---|
| section nominale du conducteur | 1,5 mm² |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | blanc |
| diamètre du câble max. | 9,2 mm |
| type de câble | douille - extrémité libre |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i4 femelle |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |

**matériel**

| | |
|---|---|
| traitement de surface | etamé |
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0,566 kWh/St |
| classe incendie | Eca |


**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur totale | 1 m |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9153.0 | pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN | |

dessin technique




| | Pol<br>pole | Aderfarbe<br>colour of core |
|---|---|---|
| a | L2 | schwarz / black |
| | N | blau / blue |
| | ⏚ | grün-gelb / green-yellow |
| a | L1 | braun / brown |

| .F | Farbe<br>colour | Codierung<br>"X" Buchse female | Kabelfarbe / cable colour<br>Zugentlastungsfarbe/strain relief colour |
|---|---|---|---|
| .1 | schwarz<br>black | 2 N PE 1 | schwarz<br>black |
| .2 | weiß<br>white | | weiß<br>white |
| .3 | grau<br>grey | 2 N PE 1 | schwarz<br>black |

ⓔ Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST18I4KSB- 15 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey

| Teile-Nr.<br>part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz)<br>exampel (colour: black) | Typ<br>type |
|---|---|---|---|
| 92.207.XX03.F | XX in dm-Schritten | 92.207.1003.1 = 10dm/L= 1000mm | GST18I4KSB- 15 10SW |
| U2.207.XX03.F | XX in m-Schritten | U2.207.1203.1 = 12 m/L=12000mm | GST18I4KSB- 15 X10SW |

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | | Werkstoff/Material | 2004 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| f | 27.01.2012/ | | | gezeichnet drawn | 14.05. | Schmitt I. | T 92.207.0503.1 01K | f |
| e | 10.02.2006/ | Maßstab/Scale | | geprüft checked | - | - | | |
| d | 11.10.2005/ | % | | Normgepr. Stand. check | - | - | | |
| c | 04.07.2005/ | Vol. mm³ | Oft./Surf. mm² | Maße in mm/Dimensions are in mm | | | | |
| b | 08.02.2005/ | Ersatz für/Replacement for: . | | | | | | |
| a | 09.09.2004/ | wieland Elektrische Verbindungen | | Type | Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG | | | |
| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | | | | Buchse/female - freies Ende/free end 1,5qmm Schraubanschluß/screw connection 250V | | | |
| Änderung/Revision | | | | | | | | |

OU-PEM-08/91

92207C0301K_2 CADW2037 dueson 2012-01-31T08:16:17 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. All rights reserved. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With „E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit „E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig