fiche produit

article n° 92.238.5000.4

assemblage de câbles GST18I3KSBS 25 50BR05

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



article n°	92.238.5000.4
EAN	4049088271076
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	couleurs des conducteurs : noir (1), gris (2), marron (3)

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 4
résistance de la continuité	35 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage de pôle	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	10,2 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,653 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions

longueur totale	5 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

dessin technique



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Typ type
92.238.XX00.4	XX in dm-Schritten	92.238.1000.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 25 10BR05
U2.238.XX00.4	XX in m-Schritten	U2.238.1200.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 25 X12BR05

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2014	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		08.07.	Dütsch T.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.238.0200.4 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1813 KSBS 25 ..BR05

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection
250V AC 20A 2,5qmm

QU-MEE-01/14 -

92238020040K_2 CADW3027 Dvetsch 2014-07-09T11:32:38 1.000