fiche produit

article n° 92.298.4060.0

assemblage de câbles GST18I3KSBS 25H 40TR01

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate



article n°	92.298.4060.0
EAN	4049088326370
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
résistance de la continuité	28,16 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	10,2 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,458 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions

longueur totale	4 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

dessin technique



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.298.XX60.0	XX in dm-Schritten	92.298.1060.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KSBS 25H 10TR01
U2.298.XX60.0	XX in m-Schritten	U2.298.1260.0 = 12 m/L=12000mm	GST1813KSBS 25H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
2015		
gezeichnet drawn	Treschan	28.09.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 92.298.0260.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: GST1813 KSBS 25H ..TR01

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG

Buchse-Stecker, Schraubausf. 250V AC,20A,2,5qmm pre assembled cable, female-male, halogen-free