fiche produit

article n° 92.238.1000.1

assemblage de câbles GST18I3K1BS 25 10SW

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	92.238.1000.1
EAN	4015573356634
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	7,84 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	10,2 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,729 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions


longueur totale	1 m

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

dessin technique

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black



Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I3K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I3K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST18I3K1BS 25 ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranzsystem ISO 14405 / Tolerance system ISO 14405. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale /

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

	Tag/Date	Name
2006 gezeichnet/drawn	02.01.	Dütsch T.
geprüft/checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 92.238.0200.1 01K Index a

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
a	14.11.2012/	

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1
ⓐ 250V AC 20A 2,5qmm

OU-PEM-08/91b

92238020001K_2 CADW2037 dütsch 2012-11-15T09:55:11 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Any reproduction, distribution or utilization of this document or its contents is not permitted without express authorization. Offenders will be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.