fiche produit

article n° 75.015.0151.2

fiche complète FCS 4 7 ST SA SO2



article n°	75.015.0151.2
EAN	4015573847903
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


classe de protection (IP)	IP65
max. section nominale (flexible, à brins fins)	4 mm²
section nominale minimale (flexible, à brins fins)	1,5 mm²
max. section du conducteur rigide (solide/multibrin)	6 mm²
section minimale du conducteur rigide (solide/multibrin)	1,5 mm²
section nominale maximale (flexible, à brins fins) avec embout de câble	4 mm²
section nominale minimale (flexible, à brins fins) avec embout de câble	1,5 mm²
max. température ambiante	50 °C
température ambiante minimale	-30 °C
section nominale bus d'énergie	4 mm²


dimensions

longueur	94 mm
largeur	57 mm
hauteur de montage	79 mm

dessin technique


75.015.0151.0
75.015.0153.0






75.015.0151.2
75.015.0153.2


Gewinde für Kabel-verschraubung
thread for screwed cable gland
M25x1,5





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Teilenummer/ part-no.	Ausführung/ version	Farbe/color color
75.015.0151.0	mit montierter Verschraubung	schwarz ähnl. RAL 9005
	with assembly screwed cable gland	black similar to RAL 9005
75.015.0151.2	nur Stutzen	schwarz ähnl. RAL 9005
	only with lug	black similar to RAL 9005
75.015.0153.0	mit montierter Verschraubung	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	with assembly screwed cable gland	grey similar to RAL 7035
75.015.0153.2	nur Stutzen	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	only with lug	grey similar to RAL 7035



Type/type: FCS 4,0 7 ST SA
20A 500V 6KV 3
20A 50V 6KV 3

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TGM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TGM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung:
First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgeprüft Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. T 75.015.0151.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

GEHAEUSE
mit Steckereinsatz
multipole plug for flat cable socket

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

75015015001K_4 CADW1019 Kneitz 2006-07-19T13:55:36 1.000