fiche produit

article n° 75.015.5153.1

sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW



article n°	75.015.5153.1
EAN	4015573767089
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion enfichable

données techiques UL/CSA

tension nominal	600 V
courant nominal	20 A

données mécaniques

couleur du boîtier	noir
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	500 V
courant nominal	20 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC
tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	250 V
courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A


dimensions


longueur	120 mm
largeur	60 mm
hauteur de montage	55 mm


accessoires

article n°	type	description
07.409.7256.0	couvercle BAS AD DA 16	
06.502.5200.0	Bit DIN 3128 PH1x70	
05.560.3619.0	fiche de montage FCS 4 7 35-50x100	
05.560.4219.0	fiche de montage FCS 4 7 25-50x100	
05.569.4210.0	fiche de montage podis® 100	

dessin technique








frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Type/type: FCS 4 7 SI BU
20A 500V 6 KV 3 5 Pole/pole
20A 50V 0,8 KV 3 2 Pole/pole



Teilenummer: part-no.:	Farbe: color:
75.015.5153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black similar to RAL 9005
75.015.5153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035 grey similar to RAL 7035

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale 1:1

	Tag/Date	Name
2006 gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No. 75.015.5153.1 01K Index c

Maße in mm/Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
c	25.09.2012/	
b	04.11.2010/	
a	13.01.2009/	

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

FLACHLEITUNGS_ABG

7-polig steckbar

flat cable multipole socket, 7pole, plug-in

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

75015515301K_2 CADW2031 Filter 2012-09-25T13:33:05 1.000