fiche produit

article n° 70.342.2435.1

bas BAS GUT GH 24 M25 A1



article n°	70.342.2435.1
EAN	4015573618220
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

dessin technique






Varianten/Variants
.0



70.342.2435.**1**	BAS GUT GH 24 M25 A**1**	Gewindebohrung thread hole	X
70.342.2435.**0**	BAS GUT GH 24 M25 A**0**	Kabelverschraubung(KV),IP54,montiert /Cable gland(CG),IP54,assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	gez. gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use:

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
Aluminium	gezeichnet / drawn	18.03.	Hoffmann	T	70.342.2435.0 13K
beschichtet/coated	geprüft / checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/grey	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -		

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-1x M25 rechts
Housing size 24-cable outlet side-1x M25 right

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.