
fiche produit

article n° 71.441.2437.1

bas BAS GUM GS 24 M25 B1



article n°	71.441.2437.1
EAN	4049088365133
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	vierge
classe de protection (IP)	IP66
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

dessin technique








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71.441.2437.1	BAS GUM GS 24 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com



Bohrbild /Cut out

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	19.05.2016	Lunz S.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.441.2437.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC M

Bennenung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 - Kabelabgang 1x M25
Housing size 24 - cable outlet 1x M25