fiche produit

article n° 76.351.2435.0

capot BAS GOT GH 24H M25 A0



article n°	76.351.2435.0
EAN	4049088221729
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	24H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	face avant
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	120 mm
largeur	43 mm
hauteur	76 mm


dessin technique







Varianten/Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dergestellt /drawed
76.351.2435.3	BAS GOT GH 24HM25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
76.351.2435.2	BAS GOT GH 24HM25 A 2	Zwischenstutzen montiert /Bushing assembled	
76.351.2435.1	BAS GOT GH 24HM25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.351.2435.0	BAS GOT GH 24HM25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance – – – – –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: – – – – –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name
Aluminium	gezeichnet drawn	11.07.	Hoffmann
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-
grau/grey	Normgepr. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.351.2435.0 13K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type revos BASIC hohe Bauf.

Benennung/Title

GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24H Kabelabgang von vorne M25
hood size 24H cable outlet in front M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit -K gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

7635124350 13K_2 CADM3018 Hoffmann 2013-07-15T11:56:53 1.000