
fiche produit

article n° 73.333.4035.0

bas BAS GUT GD 16HM25 50 A0



article n°	73.333.4035.0
EAN	4015573623255
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	75 mm

dessin technique







Varianten/Variants


.0



73.33$^{7}_{3}$.4035.1	BAS GUT GD 16H $^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.33$^{7}_{3}$.4035.0	BAS GUT GD 16H $^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Bohrbild /Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	
/	/	

Maßstab/Scale: 1:2

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014 gezeichnet/drawn	20.08.	Treschan
geprüft/checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 73.333.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTETEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 2xM25/M25-M32 links/unten
haus. size 16H-cable outl. 2xM25/M25-M32 left/down

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit / Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With / Æ marked dimensions are only valid for internal use