fiche produit

article n° 70.343.1635.0

bas BAS GUT GI 16 M25 A0



article n°	70.343.1635.0
EAN	4015573618275
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	16
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

dessin technique








Varianten/Variants
.0



70.343.1635.1	BAS GUT GI 16 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.343.1635.0	BAS GUT GI 16 M25 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com



Bohrbild
/Cut out

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	22.05.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.343.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang 1x M25 unten
Housing size 16-Cable outlet 1x M25 below

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With -K- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70343163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:49:33 1:000

OU-PEM-08/91b