fiche produit

article n° 73.334.1035.1

bas BAS GUT GB 10HM32 50 A1



article n°	73.334.1035.1
EAN	4015573843943
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm

dessin technique

Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung/version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.334.1035.0	BAS GUT GB 10HM32 50 A0
73.334.1035.1	BAS GUT GB 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
Buchstabe	Datum / Blatt	Maßstab: x	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.334.1035.0 01K
	/			Entworfen	10.06.	Duetsch T.		Index
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-		Ersatz für: -
	/							
	/							
	/							
Änderung		wieland Elektrische Verbindungen						

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe 10 / size 10 2x M32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.