fiche produit

article n° 73.350.1035.2

capot BAS GOT GA 10HM25 50 A2

article n°	73.350.1035.2
EAN	4015573627215
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	raccordement fileté
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	70 mm


dessin technique





Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



73.35$^{3}_{0}$.1035.5	BAS GOT GA 10H M32/M25 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
73.35$^{3}_{0}$.1035.4	BAS GOT GA 10H M32/M25 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.35$^{3}_{0}$.1035.3	BAS GOT GA 10H M32/M25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
73.35$^{3}_{0}$.1035.2	BAS GOT GA 10H M32/M25 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.35$^{3}_{0}$.1035.1	BAS GOT GA 10H M32/M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.35$^{3}_{0}$.1035.0	BAS GOT GA 10H M32/M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	28.05.	Treschan	T 73.350.1035.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:1 grau/ grey	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich
hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 side

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet / Änderung/Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung bleiben vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.