fiche produit

article n° 70.355.1035.1

# capot BAS GOT GD 10 M20 A1



| | |
|---|---|
| article n° | 70.355.1035.1 |
| EAN | 4015573606111 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques


**général**


| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |


**version**

| | |
|---|---|
| DIN-taille | 10 |
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 20 |
| taille du filetage PG | |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| longueur | 73 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 70 mm |

dessin technique



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

## Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.**5** | BAS GOT GD 10 M25 M20 A**5** | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.**4** | BAS GOT GD 10 M25 M20 A**4** | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.**3** | BAS GOT GD 10 M25 M20 A**3** | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.**2** | BAS GOT GD 10 M25 M20 A**2** | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.**1** | BAS GOT GD 10 M25 M20 A**1** | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35$^{8}_{5}$.1035.**0** | BAS GOT GD 10 M25 M20 A**0** | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 21.08. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.355.1035.0 13K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25

Hood size 10-cable outlet side-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

70355103501K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T09:11:40 1:000