fiche produit

article n° 71.333.1035.1

bas BAS GUT GO 10 M20 A1



article n°	71.333.1035.1
EAN	4015573621879
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	94 mm
largeur	52 mm
hauteur	55 mm

dessin technique







Varianten/Variants
.0

$71.33\frac{7}{3}.1035.1$	BAS GUT GO 10 M25/M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$71.33\frac{7}{3}.1035.0$	BAS GUT GO 10 M25/M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranz System ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision
/	/	/

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		25.06.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 unten
Housing size 10-cable outlet 1xM20 below

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.333.1035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

With ✱ marked dimensions are only valid for internal use
Only inspection dimensions
These dimensions will be especially checked at delivery

Mit ✱ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
Ausschließlich Prüfmaße
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

7133510350113K_2 CADWIZ028 Treschan 2013-09-20T13:24:51 1:000

OU-PEM-08/91b