fiche produit

article n° 71.352.1035.3

capot BAS GOT GI 10 M20 A3

article n°	71.352.1035.3
EAN	4015573646513
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	89 mm
largeur	43 mm
hauteur	53 mm


dessin technique







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	darbestellt /drawed
71.35$^{4}_{2}$.1035.5	BAS GOT GI 10 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
71.35$^{4}_{2}$.1035.4	BAS GOT GI 10 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.1035.3	BAS GOT GI 10 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.35$^{4}_{2}$.1035.2	BAS GOT GI 10 M25 M20 A2	Zwischenstutzen /Bushing	
71.35$^{4}_{2}$.1035.1	BAS GOT GI 10 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.35$^{4}_{2}$.1035.0	BAS GOT GI 10 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Name	Tag/Date
2013		
gezeichnet drawn	Treschan	17.09.
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.1035.0 13K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

OU-PEM-08/91b

71352103501K_2 CADWIZ028 Treschan 2013-09-20T09:38:57 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use