

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coments to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




Auslieferungszustand
/delivery status





Teile-Nr./ Part no.	Typ/ Type	Kodierung/ coding
96.173.2253.0	RST20I7C B1 M91V GL	
96.173.2253.1	RST20I7C B1 M91V SW	
96.173.2253.9	RST20I7C B1 M91V BL07	
96.163.2253.6	RST20I6C B1 M91V TB04	
96.173.2253.6	RST20I7C B1 M91V TB04	

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
/		gezeichnet drawn	17.11.2017	Hollet	96.173.2253.0 13K
/	Maßstab / Scale 1:1	geprüft checked			
/		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm
/	Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/					

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	14.05.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20

Bennenung/Title: BU_CRIMP
female, crimp