Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.243.0246.0

Leuchte RST 230V AC 20W M



energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 16i3, Kodierung schwarz; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; Befestigung mit Topfmagneten; lageunabhängige Montage; 200…250 V AC; 20W; tageslichtweiss typ. 5700 K; typ. 2400 lm; mit Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40…50 °C

Art. Nr.	83.243.0246.0
EAN	4049088501432
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Montageart	Wand und Decke
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	blank
Schaltungsart	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	I
Anschluss Energieeinspeisung	RST16i3 schwarz

Technische Daten


Nennspannung	230 V
Min. Eingangsspannung	200 V
Max. Eingangsspannung	250 V
Nennstrom	0,1 A
Lampenleistung	20 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	2400 lm
Lichtfarbe	tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur	5700 K
Schutzart (IP)	IP65
Mittlere Nennlebensdauer	50000 Std
Betriebsart	Konstantstrom
Sicherung	2A interner Kurzschlussschutz
Verpolschutz	nein
Notleuchte Kennzeichnung	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur ta max.	50 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	75 °C
Normen	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Abmessungen


Länge	367 mm
Breite	129 mm
Höhe	43 mm

Technische Zeichnung

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse / Confidentiality class: Vertraulich / Confidential







01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance; CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use: ; Blatt: / Sheet:
Werkstoff / Material	2024 Tag/Date Name; gezeichnet / drawn 06.06. Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe / Electronic Release
	Zeichnung Nr. / Drawing No. 83.243.0246.0 01K
	Maße in mm / Dimensions are in mm
Datei / File:045691__01K/83.243.0246.0.DCD	Ersatz für / Replacement for:
Index; Datum / Blatt / Date / Sheet; Änderung / Revision	wieland
Type	Benennung / Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W M

2024-06-25 13:24:55 1.000