Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.452.0053.1

Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST

podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.452.0053.1
EAN	4049088476990
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Durchgangsstrom Flachleitung / Energiebus bis zu 63 A

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Steckanschluss
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	RST20i5 Buchse

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	20 A

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Halogenfrei	ja
UV-beständig	ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	218 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	80 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.530.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.565.9853.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	Bit Torx TX 15x70