Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.3033.1

# Konfektionierte Leitung RST08I3/2KSB- 75 30SW

RST® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 41.427.3033.1 |
| EAN | 4049088517679 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 6 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 68,95 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | 1, 2/N |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0,75 mm² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05RN-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 5 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 7 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |

| | |
|---|---|
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |
| Geschirmt | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 60 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 3,036 kWh/St |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 3 m |

## Zubehör

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 06.563.5053.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST08i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz |

Technische Zeichnung


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded




Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1




| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black) | Typ type |
|---|---|---|---|
| 41.427.XX33.1 | XX in dm-Schritten | 41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm | RST0812KSB- 75 10SW |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 30.08.2018 | Duetsch T . |
| geprüft checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.427.0533.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type: RST0812

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG

Buchse/female - freies Ende/free end

Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

## Kodierung/coding C1
## 250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal