Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.327.4028.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GY 16H A

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Schutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 16-polig

Art. Nr.	73.327.4028.0
EAN	4015573229433
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
EMV-Ausführung	nein
Länge	113 mm
Breite	43,5 mm
Höhe	29 cm