
product data sheet

item no. 92.051.5653.0

flat cable adapter GST18I5I B1H F7V PB02

gesis® NRG flat cable adapter to GST18i5; Code 2 mains + not SELV; colour of coding: pastel blue; pre-selection of L1 or L2 or L3; 250 V; 20 A; pluggable output parallel to flat cable; piercing-contact screws with Torx-head; for gesis® NRG flatcable without shield 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.



item no.	92.051.5653.0
EAN	4049088400766
order unit	5 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

rated current	20 A
degree of protection (IP)	IP40
mechanical coding	code 2
Pole codification	L, N, PE, D1, D2
color of coding/ contact carrier	pastel blue
color housing	black
lockable	self-locking (unlocking by tool)

technical data

rated current	20 A
number of poles	5
degree of protection (IP)	IP40
model	tapp-off
selection of phase	L1-L3
Pole codification	L, N, PE, D1, D2
mechanical coding	code 2
color of coding/ contact carrier	pastel blue
color housing	black
transparent	no
locking mechanism	central clamp
max. continuous temperature resistance contact part	100 °C
fire load	0.588 kWh/St
halogen free	yes
contact material	CuZn
phase selection	yes
length	89.5 mm
height	37.2 mm
width	61 mm

model

model	tapp-off
selection of phase	L1-L3


material

halogen free	yes
contact material	CuZn
fire load	0.588 kWh/St

dimensions


length	89.5 mm
width	61 mm
height	37.2 mm


technical drawing



Auslieferungszustand
/delivery status

1:2





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	17.02.2017	Horst	92.051.5653.0 13K	
/	Maßstab / Scale 1:1		geprüft checked				
/			Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
/	wieland www.wieland-electric.com		Type gesisNRG	Bennenung/Title BUCHSENTEIL Kombiabgriff 7-polig PB			
/							
Index / Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision							