product data sheet

item no. 71.472.2437.1

hood BAS GOM GL24 M25 B1

Hood revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole B1 on the top - free cable connection, low version,M2-poles



item no.	71.472.2437.1
EAN	4049088461095
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

c UL us

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	bare
degree of protection (IP)	IP65
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	24
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	120 mm
width	43 mm
height	72 mm

technical drawing







71.472.2437.1	BAS GOM GL 24 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/		Aluminium	gezeichnet drawn	26.07.2017	Hoffmann	71.472.2437.1 13K	a
/	Maßstab / Scale 1:2		geprüft checked				
/			Normgeor. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Oft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
/			Type	Bennenung/Title			
a 02.10.2018 /	wieland www.wieland-electric.com		revos Basic M	GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 24 - M25 - oben Hood, size 24 - M25 - top			
Index Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision							

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.