product data sheet

item no. 71.472.1637.1

hood BAS GOM GL16 M25 B1

Hood revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole B1 on the top - free cable connection, low version,M2-poles



item no.	71.472.1637.1
EAN	4049088400384
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

c UL us

technical data


general


housing material	aluminum
color	aluminum
surface	bare
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	16
model of the housing	cable coupler
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	25
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	94 mm
width	43 mm
height	62 mm

technical drawing







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

71.472.1637.1	BAS GOM GL 16 M25 B1	Gewindebohrung /Thread hole	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.02.2017	Hoffmann
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 71.472.1637.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos Basic M

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16 - M25 - oben
Hood, size 16 - M25 - top

QU-MEE-01/14 a