product data sheet

item no. 70.472.0637.1

hood BAS GOM GL 6 M20 B1

Hood revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the top - free cable connection, low version, 6-poles



item no.	70.472.0637.1
EAN	4049088461071
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals

technical data


general


housing material	aluminum
color	grey
surface	bare
degree of protection (IP)	IP66
UV resistant	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
operating temperature range min.	-40 °C
operating temperature range max.	120 °C


model

construction	6
model of the housing	male
locking mechanism	single locking lever
cable entry	above
type of cable	thread
with cable screw gland	no
thread size M	20
thread size PG	
hinged lid	no
EMC-version	no
length	77.7 mm
width	43.2 mm
height	53 mm

technical drawing







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

70.472.0637.1	BAS GOM GL 6 M20 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Änderung / Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
a		02.10.2018

Werkstoff / Material: Aluminium

Maßstab / Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	26.07.2017	Hoffmann
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Ersatz für / Replacement for:

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 70.472.0637.1 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

Type: revos Basic M

Bennenung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6 - M20 - oben
Hood, size 6 - M20 - top

HoffmannT_70_472_0637_113K_main_1 CADW4028 HoffmannT 2018-10-02T08:30:28 1.000

QU-MEE-01/14 a