Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.404.9999.7

Aufputzdose RST20/25

RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose



Art. Nr.	99.404.9999.7
EAN	4049088558931
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Technische Daten

Länge	81 mm
Breite	81 mm
Höhe	43 mm
Farbe	weiß
Bauart	Aufputzdose

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.031.1053.1	Geräteanschluss RST20I3F B2 M01 SW	RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.031.5053.1	Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 SW	RST® CLASSIC Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
99.405.9999.7	Konfektionierte Leitung RST20I3K1-KFX 15 30SW	RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Technische Zeichnung

