Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.422.50B0.6

Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15B 50TB

RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



Art. Nr.	46.422.50B0.6
EAN	4049088500602
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	58,5 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	7,3 mm
Kabeldurchmesser max.	7,7 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	ja
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,696 kWh/St
Brandklasse	B2ca s1 d1 a1

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.563.8653.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
06.563.8753.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
06.563.8853.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz
06.563.8953.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
46.031.5051.6	Geräteanschluss RST16I3/2S B1 M02 A TB	RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
46.032.5051.6	Geräteanschluss RST16I3/2S S1 M02 A TB	RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau

Technische Zeichnung



Bestell -Nr. order- no.	Pos. 1	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoiseblue)
46.422.XX60.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS E	XX in dm-Schritten/steps	46.422.1060.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XX60.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.1260.6=12m/L=12000mm
46.422.XXD0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS D	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10D0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXD0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12D0.6=12m/L=12000mm
46.422.XXC0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS C	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10C0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXC0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12C0.6=12m/L=12000mm
46.422.XXB0.6	H05Z1Z1-F 2X1,5.. CLASS B	XX in dm-Schritten/steps	46.422.10B0.6=10dm/L=1000mm
UM.422.XXB0.6		XX in m-Schritten/steps	UM.422.12B0.6=12m/L=12000mm

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!


Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt / Sheet: 1 von / of 1

1:2



Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	09.07.2018	Dütsch
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.422.1060.6 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST1612K
KSBS 15..
..TB

Bennenung/Title: KONFEKT. LEITUNG
Buchse - Stecker, Schraubanschluß ohne Drahtschutz
female -male, screw connection without wire protection

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung / Revision

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.