Produktdatenblatt

Art. Nr. 46.422.1060.6

# Konfektionierte Leitung RST16I3KSBS 15 10TB

RST® MINI Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 46.422.1060.6 |
| EAN | 4049088540851 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | 12,9 mOhm |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (von Hand lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | türkisblau |
| Polkennzeichnung | D1, D2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Bauart | Kabelverschraubung |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 7,3 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 7,7 mm |
| Leitungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | Buchse |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |

| | |
|---|---|
| Geschirmt | nein |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | ja |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0,62 kWh/St |
| Brandklasse | Eca |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gesamtlänge | 1 m |

## Zubehör

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 06.563.8653.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz |
| 06.563.8753.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz |
| 06.563.8853.1 | Verschlussstück für Stecker SW | RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz |
| 06.563.8953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | RST16i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz |

## Baugruppen

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 46.031.5051.6 | Geräteanschluss RST16I3/2S B1 M02 A TB | RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau |
| 46.032.5051.6 | Geräteanschluss RST16I3/2S S1 M02 A TB | RST® MINI Geräteanschluss, Standard, gerade, M16, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau |