product data sheet

item no. 99.589.0000.7

cover for female connector SW

RST20i7/6 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black



item no.	99.589.0000.7
EAN	4049088494178
order unit	100 piece(s)


certificates / approvals


technical data


technical data

length	30 mm
width	30 mm
height	17 mm
color	black
type of construction	cover piece for 6-/7-pole
version of construction	captive against loss, for female


technical drawing







1:2



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	21.05.2018	Hollet F.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 99.589.0000.7 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
/	
/	
/	
/	
/	
/	
a	30.10.2018 /

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST20i6/7

Bennenung/Title:
VERSCHLUSS_FUER_BUCHSE
mit Verlierschutz
Cap for female connector with protection against loss

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für externe Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.