product data sheet

item no. 41.427.3033.1

cable assembly RST08I3/2KSB- 75 30SW

RST® MICRO connection cable, female - free end, number of poles 2, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 6 A, cable type H05RN-F, total length 3 m, nominal cross section conductor 0.75 mm², color of coding/ contact carrier black



item no.	41.427.3033.1
EAN	4049088517679
order unit	50 piece(s)

certificates / approvals

technical data

note

note	The total length may vary up to + / - 3 %.

general

rated current	6 A
rated voltage	250 V / 400 V
rated impulse voltage	2.5 kV
pollution degree	3
continuity resistor	68.95 mOhm
lockable	self-locking (unlocking by hand)
color of coding/ contact carrier	black
marking of poles	1, 2/N
color of housing inclusive strain relief	black

model

type of construction	cable screw gland
connection type	screw connection
nominal cross section conductor	0.75 mm²
degree of protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
wire strip length	9 mm
sheath strip length	35 mm
preparation of conductor ends	ultrasonically compressed wire ends
cable type	H05RN-F
cable color	black
cable diameter min.	5 mm
cable diameter max.	7 mm
version of cable	female - free end

type of cord set	connection cable
version cable end 1	female
version cable end 2	free end
shielded	no

material

surface finish	silver-plated
halogen free	no
continuous temperature of cable	60 °C
insulation components continous temperature	100 °C
fire load	3.036 kWh/St

dimensions

total length	3 m

accessories

item no.	type	description
06.563.5053.1	cover for female connector SW	RST08i3/2 cover piece, for covering unused female connectors, with fastening belt, color black

technical drawing


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded



Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
41.427.XX33.1	XX in dm-Schritten	41.427.1033.1 = 10dm/L = 1000mm	RST08I2KSB- 75 10SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	30.08.2018	Duetsch T .
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 41.427.0533.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type: RST0812

Bennenung/Title:

KONFEKT. LEITUNG

Buchse/female - freies Ende/free end
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²

wieland
www.wieland-electric.com

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

Kodierung/coding C1
250V/400V

ohne Kontaktabdichtung/without contact seal