Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.770.0304.7

Flachleitung 5G4MM² HF GN B2

gesis® NRG BASIC Flachleitung; Netz 5G4; 20 A; 0,6/1 kV; halogenfrei Brandklasse: B2ca s1a d1 a1; Farbe: grün.



Art. Nr.	00.770.0304.7
EAN	4049088462665
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ader-Isolation	PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Ader-Zahl	5
Flammwidrig	nach DIN EN 60332-1-2
Leiterklasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Schirm	nein
Schutzleiter	ja
Leitungs-Breite ca.	24 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,3 mm
Mantel-Farbe	grün
Mantel-Material	Polyolefine
Brandklasse	B2ca s1a d1 a1

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	4 mm²
Nennspannung U	1000 V
Nennspannung U0	600 V
Biegeradius, statisch	100 mm
Brandklasse	B2ca s1a d1 a1
Leiterklasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl	5
Ader-Isolation	PE
Schutzleiter	ja
Schirm	nein
Mantel-Material	Polyolefine
Mantel-Farbe	grün
Flammwidrig	nach DIN EN 60332-1-2

Halogenfrei nach EN 60754-12	ja
Leitungs-Breite ca.	24 mm
Leitungs-Höhe ca.	6,3 mm
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	90 °C
Nennspannung U0	600 V
Nennspannung U	1000 V

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Brandlast	1,2 kWh/m