


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE received dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig










1:1



Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).						ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet: 1 von of 1
/		Werkstoff / Material kieselgrau, RAL 7032 /pebble grey, RAL 7032		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/			gezeichnet drawn	09.06.2020	Schiller	96.030.0150.8 13K	
/	Maßstab / Scale 2:1		geprüft checked				
/			Norrngepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:			
/		wieland www.wieland-electric.com		Type RST20i3V 3P1 FV L KG06		Benennung/Title Verteiler	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision							