fiche produit

article n° 02.124.1429.0

contact femelle 0,5-1,5 QMM AU



article n°	02.124.1429.0
EAN	4015573053618
unité de commande	200 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

longueur de dénudage	4 mm
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	1,5 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	20 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	16 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	bronze
contact solide	non
diamètre de la tige de contact	1,58 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
résistance de contact	≤ 4 mOhm

accessoires

article n°	type	description
05.502.2400.0	matrice de sertissage E	
05.502.3200.0	contact positionneur 2	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0000.0	outil d'extraction HD	

dessin technique



		Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	Kennzeichnung indification	Leitungs-ø conductor-ø
		02.124.0729.0	CuZn	selektivvergoldet	gelb/yellow	0,2 - 0,56 □ AWG 24-20 (b)
	#	02.124.0700.0		selective gold pl.	/	
		02.124.0929.0	CuZn	Glanz-Zinn	gelb/yellow	
	#	02.124.0900.0		tin	/	
(a)		02.124.1029.0	CuZn	Glanz-Zinn	blau/blue / ohne/without	0,75 - 1,5 □ AWG 18-15 (b)
	#	02.124.1000.0		tin	/	
		02.124.1429.0	CuZn	selektivvergoldet	blau / blue	
	#	02.124.1400.0		selective gold pl.	/	

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich PrüfmaBe
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material siehe Tabelle see chart		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	08.02.2008	Schmitt J.	T 02.124.0729.0 01K	b
	/	Maßstab / Scale %		Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:				
b	15.04.2026 /	wieland		Type	Benennung/Title Buchsenkontakt socket contact			
a	25.06.2008 /							
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung / Revision								

Maße in mm / Dimensions are in mm

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

2026-04-14 14:19:21 1.000

01-QU-RD-32/21