fiche produit

article n° 02.123.7001.0

# contact femelle 0,5 QMM AU



| | |
|---|---|
| article n° | 02.123.7001.0 |
| EAN | 4015573677197 |
| unité de commande | 200 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**


| | |
|---|---|
| longueur de dénudage | 7 mm |
| section du conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| section du conducteur souple max. | 0,5 mm² |
| section du fil UL/CSA fil flexible Min. | 20 AWG |
| section du fil UL/CSA fil flexible Max. | 20 AWG |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | laiton |
| contact solide | oui |
| diamètre de la tige de contact | 2,5 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| résistance de contact | ≤ 1,5 mOhm |


## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.502.2100.0 | matrice de sertissage B | |
| 05.502.3300.0 | contact positionneur 3 | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | |
| 05.502.3500.0 | outil d'extraction 500/690V-SER. | |


dessin technique

# A – A




1:1



| Teilenummer/ part number | Oberflächen/surface |
|---|---|
| 02.123.7001.0 | vergoldet/gold-plated |
| 02.123.7001.7 | vergoldet/gold-plated |
| 02.123.7002.0 | versilbert/silver-plated |
| 02.123.7021.0 | verzinnt/tin-plated |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Messing
/brass

Maßstab / Scale
5:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 31.05.2021 | Hoffmann T. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.123.7001.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 26.01.2023 / | |

wieland

Type: revos Basic

Bennenung/Title:
# Buchsenkontakt
mit Crimpanschluss - 0,5 mm²
/female connector with crimp connection - 0,5 mm²

01-QU-RD-32/21

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2023-02-15 09:02:32 1.000