Fiche produit


Article n° Z5.564.1853.0

Support de verrouillage GROESSE 10

Article n°	Z5.564.1853.0
EAN	4015573729025
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Dessin technique



Teile-Nr. part-nr.	L	Polzahl pole	Farbe colour
Z5.564.1753.0	74,4	6	silbergrau/silver grey
Z5.564.1753.1			schwarz/black
Z5.564.1853.0	89,0	10	silbergrau/silver grey
Z5.564.1853.1			schwarz/black
Z5.564.1953.0	109,5	16	silbergrau/silver grey
Z5.564.1953.1			schwarz/black
Z5.564.2053.0	136,0	24	silbergrau/silver grey
Z5.564.2053.1			schwarz/black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff/Material	2002	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/		gezeichnet drawn	11.12.	Duelsch	T Z5.564.1753.0 01K	c
	/	Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-		
	/		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	14.10.2005/	Vol. mm³	Oll./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
b	26.02.2004/	wieland Elektrische Verbindungen	Type	Benennung/Title LOCKING LEVER VERRIEGELUNGSBUEGEL für Einhandverriegelung for single locking lever			
a	10.02.2004/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision							

1.000

Z5564175300IK_4 CADW1043 duelsch 2005-10-14T09:36:25

QU-PEM-08/91