fiche produit

article n° 92.050.7253.0

# distributeur GST18I5V 3P1 B V GN04

gesis® CLASSIC H-Distributor, avec possibilité de fixation au 07.413.6853.1/0, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact vert claire



| | |
|---|---|
| article n° | 92.050.7253.0 |
| EAN | 4049088350900 |
| unité de commande | 20 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 4 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | vert claire |
| Marquage de pôle | 1, 2, PE, 3/N, 4 |
| | 6017 |

**version**

| | |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| type de distributeur | H-Distributor |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,224 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 59 mm |

| | |
|---|---|
| largeur | 57,4 mm |
| hauteur | 40 mm |


accessoires


| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 07.413.6853.1 | plaque de support GST18 VERTEILER SW | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | |
| 05.566.9253.0 | pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN | |
| 05.583.1853.0 | pièce de verrouillage GST18I5 STECKER | |


dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



| Teile-Nr./part-no. | Farbe/colour | Typ/type |
|---|---|---|
| 92.050.7253.0 | maigrün/may green | GST18I5V 3P1 B V GN04 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von
Sheet: 1 of

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol.. --- mm³ Ofl./Surf. --- mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 16.06.2016 | Ritter K. |
| geprüft / checked | | |
| Normgeor. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 92.050.7253.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST18I5V

Bennenung/Title: VERTEILER_H

distributor

Ritter_92_050_7253_013K-AA-dwg1_sheet_2 CADW3025 Ritter 2016-07-11T10:05:06 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.